

# Recycling Material



\* メッキカラー別注色対応可能です。  
詳しくは担当者迄問い合わせ下さい。

<p><b>AB-837</b> (ABS) (PC-ABS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・S・A/G・K/N-J size : 10・11.5・13・15・18・21・23mm</p> <p>WG・PM-WG:10~21mm</p>  <p>10mm NEWcol PM-WG</p> <p>11.5mm WG</p> <p>13mm NEWcol PM-WG</p> <p>15mm WG</p> <p>18mm NEWcol PM-WG</p> <p>21mm WG</p>			
<p><b>AB-882</b> (ABS) (PC-ABS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T size : 10・11.5・13・15・18・21・23・25・29mm</p> <p>WG・PM-WG:10~21mm</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p>	<p><b>AB-31</b> (ABS) (PC-ABS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T size : 10・11.5・13・15・18・21mm</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p>	<p><b>AB-4</b> (ABS) (PC-ABS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S・G-1・AL-2・A/S-T size : 6・8・10・11.5・13・15・18・21・23・25mm</p> <p>G-1・AL-2・A/S-T : 10mm以上 WG・PM-WG : 10~21mm</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p>	<p><b>AB-37</b> (ABS) (PC-ABS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S・A/S-T size : 6・8・10・11.5・13・15・18・21・23・25mm</p> <p>A/S-T : 10mm以上 WG・PM-WG : 10~21mm</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p>
<p><b>B-513</b> (ABS) (PC-ABS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・S・A/G・K/N-J size : 10・11.5・13・15・18・20mm</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p>	<p><b>B-108</b> (ABS) (PC-ABS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S・A/S-T size : 10・11.5・13・15・18・21・23・25mm</p> <p>WG・PM-WG:10~21mm</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p>	<p><b>B-123</b> (ABS) (PC-ABS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S・A/S-T・AL-2 size : 11.5・13・15・18・21・23・25mm</p> <p>WG・PM-WG:11.5~21mm</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p>	<p><b>B-510</b> (ABS) (PC-ABS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・G・S・A/G・A/S・GM・AL-2・M-A/S size : 11.5・13・15・18・20・23・25・30mm</p> <p>WG・PM-WG:11.5~20mm</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p>
<p><b>TKS-44</b> (ABS SUS) (PC-ABS SUS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・G・QS・K/N-J・A/G</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p> <p>G</p> <p>QS</p> <p>K/N-J</p> <p>A/G</p> <p>この商材は耐腐食性向上の為ステンレスパネを採用致しました。</p>			
<p><b>TKS-46</b> (ABS SUS) (PC-ABS SUS) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・G・QS・K/N-J・A/G</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p> <p>この商材は耐腐食性向上の為ステンレスパネを採用致しました。</p>	<p><b>TKS-35</b> (ABS MB) (PC-ABS MB) (Recycling)</p> <p>col : WG・PM-WG・G・S・K/N-J・A/G</p>  <p>WG NEWcol PM-WG</p> <p>この商材は銅パネが無くなり次第、ステンレスパネに移行いたします。</p>		

※新色のPM-WGカラーは、(PC-ABS)を使用しております。

※PM-WGカラーのスタッパは、組み立て後に着色塗装している為、内部着色具合にバラ付きがございます。